



Dados do pedido

Número do pedido	278056 160/250
GTIN	4062406840495
Classe de artigo	22B

Descrição

Modelo:

Todos os tamanhos com apenas um assento de pastilha para duas larguras de incisão (3 mm e 4 mm).

Para pastilhas de recorte n.º 278029 – 278036.

Instrução:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para o primeiro corte/ $D_2 = \varnothing$ máximo para o primeiro corte.

$D_2 = 999$ na designação de tamanho corresponde teoricamente ao infinito.

Descrição técnica

Largura da haste b	25×25 mm
profundidade máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	14 mm
Parafuso	279816 4
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Largura de incisão w	3; 4 mm
Tipo de produto	Suporte de lâminas