



Retificadora angular de cabeça plana sem fio 18 V, para discos de 125 mm Ø, em mala, sem bateria, Tipo: 4933478438



Dados do pedido

| | |
|------------------|-------------------|
| Número do pedido | 077139 4933478438 |
| GTIN | 4058546346294 |
| Classe de artigo | 03L |

Descrição

Versão:

Potente retificadora angular de **cabeça plana** M18 FUEL™ para trabalhar em áreas apertadas.

- **O design plano da cabeça permite trabalhar em ângulos até 42°.**
- **Sistema de troca rápida FIXTEC integrado para substituição do disco sem ferramentas.**
- **RAPIDSTOP™ para travar o disco com rapidez em menos de 2 segundos.**
- **Proteção contra re arranque e KickBack Stop para uma elevada proteção do utilizador.**

Material fornecido:

Sem baterias e carregador. Inclui pega antivibração, tampa protetora, grades de proteção contra pó, conjunto de aperto e HD Box.

Nota:

Para baterias sobresselentes e acessórios adequados, ver a partir do n.º 073809 e n.º 073840.

Descrição técnica

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Tipo de bateria | lão de lítio |
| Arranque suave | sim |
| Número de baterias incluídas | 0 |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável |
| Peso | 2,6 kg |
| Ø máximo do disco | 125 mm |

| | |
|--|---------------------------------|
| Proteção contra sobrecarga | sim |
| Designação do fabricante | M18FSAGF125XB-OX |
| n.º máximo de rotações | 8500 r,p,m, |
| bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 18 V |
| bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo HB 18 V |
| Bloqueio contra re arranque | sim |
| Tensão da bateria | 18 V |
| Paragem kickback | sim |
| Comutação de homem morto | não |
| embalagem | Mala de sistema (HD=Heavy Duty) |
| vibração máxima conforme EN | 4,86 m/s ² |
| Tipo de produto | Retificadora angular |