



## Retificadora angular elétrica GWS, para discos de 125 mm Ø, com bloqueio contra re arranque, Tipo: 17125SINOX



### Dados do pedido

Número do pedido	077109 17125SINOX
GTIN	4059952576619
Classe de artigo	03C

### Descrição

#### Versão:

Motor de 1700 W com eletrônica de velocidade, ideal, p. ex., para o **tratamento de aço inoxidável**.

Circunferência do punho excelente e ergonômica: ergonomia de topo através de circunferência claramente reduzida do punho.

Proteção do utilizador e controlo elevados: KickBack Control, arranque suave, proteção contra re arranque, proteção contra sobrecarga, amortecimento de vibrações e pré-seleção do número de rotações.

#### Material fornecido:

Inclui tampa protetora resistente à torção, conjunto de aperto, pega adicional.

### Descrição técnica

Ø máximo do disco	125 mm
embalagem	Caixa de cartão
Particularidade	KickBack Control, proteção contra reinício
Consumo energético	1700 W
Tensão de rede	230 V

Alimentação de energia	A energia elétrica
Rosca de ligação	M14
Bloqueio contra reaquecimento	sim
Arranque suave	sim
Designação do fabricante	GWS 17-125 S INOX
Tensão nominal	230 V
Peso	2,4 kg
Frequência de rede	50 Hz
Paragem kickback	sim
Faixa de rotação	1900 - 7800 r,p,m,
Tipo de produto	Retificadora angular