



Aparafusadora de impacto 12 V, aparafusadora de impacto sem fio, adequado para aço



Dados do pedido

Número do pedido	074014 M12FID2-2
GTIN	4058546376710
Classe de artigo	03L

Descrição

Versão:

- Aparafusadora de impacto sem fio FUEL™ potente e robusta com motor EC sem escovas POWERSTATE™.
- Longa vida útil do motor e elevada eficiência energética.
- Carcaça da transmissão de metal estável e punho central ergonómico com revestimento macio.
- Indicador do nível de carga.
- Iluminação LED da área de trabalho.
- Com funcionamento à direita/esquerda e comando eletrónico da velocidade.
- Eletrónica REDLINK PLUS™ – gestão de desempenho única.
- O DRIVE CONTROL™ permite uma troca rápida entre os níveis de comutação com diferentes ajustes de velocidade e de binário.

Aparafusadora de impacto compacta (127 mm de comprimento) com alojamento de pontas HEX de 1/4 polegada.

Vantagem:

Modelo de topo de gama FUEL™.

Material fornecido:

Inclui 2x bateria de íões de lítio, carregador, HD Box.

Ficha de dados

Nota:

Para baterias e carregadores adequados ver o n.º 073801 – 073840.

Descrição técnica

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 12 V
Ø máximo do parafuso (8,8 – 12,9)	M14
Tensão da bateria	12 V
Medidas do alojamento de ferramentas	1/4 polegada
Número de batidas 2.º nível	0 - 2900 r,p,m,
Número de baterias incluídas	2
Tipo de bateria	lão de lítio
indicado para material	Aço
Designação do fabricante	M12 FID2-202X
Capacidade da bateria	2 Ah
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas	HEX (E 6,3)
utilização típica	Strong
Peso	0,9 kg
Alimentação de energia	A bateria recarregável
binário máximo 1.º nível	170 Nm
Número de batidas 3.º nível	0 - 3600 r,p,m,
embalagem	Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
vibração máxima conforme EN	1,5 m/s ²
Número de batidas 1.º nível	0 - 1700 r,p,m,
Tipo de produto	Aparafusadora de impacto

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/074014-M12FID2-2>