



**Berbequim aparafusador sem fio 12 V, 2 velocidades, motor sem escovas, área de aperto do mandril de aperto rápido 1,5-13, sem bateria e carregador,, Tipo: M12FDD2-2**



## Dados do pedido

Número do pedido	070214 M12FDD2-2
GTIN	4058546376666
Classe de artigo	03L

## Descrição

### Versão:

#### **Berbequim aparafusador MILWAUKEE**

Berbequins aparafusadores de 2 velocidades sem fio potentes com funcionamento à direita/esquerda.

**Carcaça da transmissão de metal** robusta para uma longa vida útil.

**Bucha de aperto rápido de metal FIXTEC** com bloqueio de fuso.

Iluminação LED da área de trabalho. Pega com apoio Softgrip para um elevado conforto do utilizador.

- **Motor POWERSTATE™ sem escovas para mais potência num formato mais compacto (168 mm de comprimento).**
- **Eletrónica REDLINK PLUS™ para gestão de desempenho inteligente e proteção contra sobrecarga.**
- **Ajuste eletrónico de binário de 16 níveis mais nível de perfuração.**

### Vantagem:

Eletrónica REDLINK PLUS™.

### Nota:

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver a partir do n.º 073815 e n.º 073840.

## Descrição técnica

Área de aperto do mandril de aperto rápido	1,5 - 13 mm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade	0 - 450 r,p,m,
Ø máximo da broca espiral em aço	13 mm
Design do motor	Motor sem escovas
binário máximo duro	37 Nm
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 12 V
Ø máximo da broca espiral em madeira	35 mm
Peso	1,2 kg
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade	1700 r,p,m,
embalagem	Caixa de cartão
utilização típica	Strong
vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
indicado para material	Madeira
indicado para material	Aço
Tipo de produto	Berbequim aparafusador
USP1	12V, 2 velocidades
USP2	Motor sem escovas, área de aperto do mandril de aperto rápido 1,5-13, sem bateria e carregador

## Acessórios

Sistema de lítio M4B2/M12B2 Tipo de bateria MB12	073814 MB12
Carregador de bateria Tipo M1218C	073840 M1218C
Carregador de bateria Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Adaptador angular para aparafusadora Tipo OSD2	073920 OSD2

Adaptador angular para aparafusadora Tipo WB1

073920 WB1