



Broca de percussão de metal duro SDS-max "8X", Ø×comprimento total: 16X540mm



Dados do pedido

Número do pedido	789206 16X540
GTIN	4059952532899
Classe de artigo	76K

Descrição

Modelo:

Nova geração **EXPERT SDS-max "8X"** com cabeça de metal duro integral soldada com 4 arestas de corte. Arestas de corte moldadas para alto desempenho de perfuração, longa vida útil e desgaste reduzido. Sem engatar em betão armado.

Geometria especial da pastilha de metal duro para uma maior vida útil.

Cabeça de perfuração com secção transversal quadrada a partir de Ø 16 mm.

Utilização:

Para perfuração de betão, pedra natural e alvenaria.

Instrução:

Broca da geração SDS-max-7 (com arestas de corte de metal duro embutidas, soldadas) de tam. 35×520 – 52×520 sob o n.º 789204.

Descrição técnica

Ø	16 mm
Comprimento de trabalho	400 mm
Comprimento total	540 mm
Óleo de corte	HM
Utilização com/sem impacto	Perfuração de percussão
Haste	SDS Max
Tipo de produto	Broca para pedra

