



Dados do pedido

Número do pedido	081156 4
GTIN	4007123575930
Classe de artigo	08B

Descrição

Modelo:

Régua de 4 tomadas IP44 preta de 2 m H07RN-F 3G1,5.

- **Tomadas de 230 V, com tampas de fecho automático, IP 44.**
- **Cabo de ligação de neopreno de 2 m.**
- **Dispositivos de fixação roscados para montagem.**

Função:

IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com $\varnothing > 1$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Descrição técnica

Tipo de proteção IP	IP 44
Número de tomadas 230 V/16 A	4
Interruptor de ligar/desligar	não
Tipo de conector de entrada	F
Frequência de rede	50 Hz
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tensão nominal	230 V
Número de tomadas	4
Comprimento da régua	385 mm
Estrutura do cabo	3G1,5

Classe do cabo	H07RN-F
Comprimento do cabo	2 m
Tipo de produto	Régua de tomadas