



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 081364 170 |
| GTIN | 4062406942595 |
| Classe de artigo | 02A |

Descrição

Modelo:

Lanterna de bolso LED recarregável robusta em alumínio anodizado. **A ativação de 2 níveis com função boost** adicional oferece uma **excelente potência luminosa** para todas as aplicações. O foco monomanual permite uma regulação rápida e fácil do cone luminoso.

- **Monitorização de carga e descarga através de LEDs coloridos no interruptor.**
- **Tempo de funcionamento longo com potência luminosa constante.**
- **Tomada de carregamento USB C.**
- **Proteção que impede que role.**
- **Com cabeça da lanterna focável.**

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Material fornecido:

Inclui cabo de carga USB C e bateria. Com alça de mão.

Instrução:

As baterias sobresselentes adequadas podem ser encontradas com o n.º 081365

Descrição técnica

| | |
|------------------------|------------------------|
| Alimentação de energia | A bateria recarregável |
| Comprimento total | 164 - 176 mm |
| Capacidade da bateria | 2,9 Ah |
| Valor CRI | >80 |
| Fluxo luminoso | 500 lm |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Período de iluminação | 2 h |
| Peso | 160 g |
| Período de iluminação 2 | 4,5 h |
| Tipo de bateria | lão de lítio |
| Ø da cabeça | 32 mm |
| Número de baterias incluídas | 1 |
| Bateria intercambiável | sim |
| Reforço do período de iluminação | 30 s |
| Função de lanterna de bolso | Foco |
| Tensão da bateria | 3,7 V |
| Reforço do fluxo luminoso | 900 lm |
| Lâmpada | Lâmpada LED |
| Tipo de proteção IP | IP 54 |
| Fluxo luminoso nível 2 | 200 lm |
| Tipo de produto | Lanterna de bolso |

Acessórios

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Bateria sobresselente 18650 | 081365 18650 |
|-----------------------------|--------------|