



Dados do pedido

Número do pedido	081362 130
GTIN	4062406942571
Classe de artigo	02A

Descrição

Modelo:

Lanterna de bolso LED recarregável robusta em alumínio anodizado. **A ativação de 2 níveis com função boost** adicional oferece uma **excelente potência luminosa** para todas as aplicações. O foco monomanual permite uma regulação rápida e fácil do cone luminoso.

- **Monitorização de carga e descarga através de LEDs coloridos no interruptor.**
- **Tempo de funcionamento longo com potência luminosa constante.**
- **Tomada de carregamento USB C.**
- **Proteção que impede que role.**
- **Com cabeça da lanterna focável.**

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Material fornecido:

Inclui cabo de carga USB C e bateria. Com alça de mão.

Instrução:

As baterias sobresselentes adequadas podem ser encontradas com o n.º 081365

Descrição técnica

Período de iluminação	1 h
Tipo de proteção IP	IP 54
Comprimento total	118 - 130 mm
Fluxo luminoso	300 lm
Peso	70 g

Número de baterias incluídas	1
Capacidade da bateria	0,9 Ah
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Fluxo luminoso nível 2	100 lm
Bateria intercambiável	sim
Tensão da bateria	3,7 V
Função de lanterna de bolso	Foco
Tipo de bateria	lão de lítio
Ø da cabeça	26 mm
Reforço do fluxo luminoso	450 lm
Período de iluminação 2	2,5 h
Lâmpada	Lâmpada LED
Valor CRI	>80
Reforço do período de iluminação	30 s
Tipo de produto	Lanterna de bolso

Acessórios

Bateria sobresselente 14500	081365 14500
-----------------------------	--------------