



## Lanterna de bolso LED com bateria, Tipo: 150



### Dados do pedido

Número do pedido	081363 150
GTIN	4062406942588
Classe de artigo	02A

### Descrição

#### Versão:

Lanterna de bolso LED recarregável robusta em alumínio anodizado. **A ativação de 2 níveis** com **função boost** adicional oferece uma **excelente potência luminosa** para todas as aplicações. O foco monomanual permite uma regulação rápida e fácil do cone luminoso.

- **Monitorização de carga e descarga através de LEDs coloridos no interruptor.**
- **Tempo de funcionamento longo com potência luminosa constante.**
- **Tomada de carregamento USB C.**
- **Proteção que impede que role.**
- **Com cabeça da lanterna focável.**

#### Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

#### Material fornecido:

Inclui cabo de carga USB C e bateria. Com alça de mão.

#### Nota:

As baterias sobresselentes adequadas podem ser encontradas com o n.º 081365

### Descrição técnica

Fluxo luminoso nível 2	140 lm
Tipo de proteção IP	IP 54
Ø da cabeça	28 mm
Comprimento total	144 - 154 mm

Alimentação de energia	A bateria recarregável
Capacidade da bateria	1,6 Ah
Bateria intercambiável	sim
Tipo de bateria	Ião de lítio
Número de baterias incluídas	1
Fluxo luminoso	400 lm
Função de lanterna de bolso	Foco
Período de iluminação 2	5 h
Tensão da bateria	3,7 V
Valor CRI	>80
Período de iluminação	1,5 h
Lâmpada	Lâmpada LED
Reforço do período de iluminação	30 s
Peso	95 g
Reforço do fluxo luminoso	700 lm
Tipo de produto	Lanterna de bolso

---

## Acessórios

Bateria sobresselente 16650

081365 16650