



Dados do pedido

Número do pedido	081361 160
GTIN	4062406942564
Classe de artigo	02A

Descrição

Modelo:

Lanterna de bolso LED recarregável robusta em alumínio anodizado. **A ativação de 2 níveis com função boost** adicional oferece uma **excelente potência luminosa** para todas as aplicações. O foco monomanual permite uma regulação rápida e fácil do cone luminoso.

- **Monitorização de carga e descarga através de LEDs coloridos no interruptor.**
- **Tempo de funcionamento longo com potência luminosa constante.**
- **Tomada de carregamento USB C.**
- **Proteção que impede que role.**
- **Com cabeça da lanterna focável.**

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Material fornecido:

Inclui cabo de carga USB C e bateria. Com prático clipe de bolso.

Instrução:

As baterias sobresselentes adequadas podem ser encontradas com o n.º 081365

Descrição técnica

Alimentação de energia	A bateria recarregável
Fluxo luminoso nível 2	50 lm
Reforço do fluxo luminoso	250 lm
Período de iluminação	1 h
Número de baterias incluídas	1

Comprimento total	154 - 161 mm
Tipo de bateria	lão de lítio
Ø da cabeça	18 mm
Tensão da bateria	3,7 V
Peso	41 g
Fluxo luminoso	150 lm
Capacidade da bateria	0,6 Ah
Lâmpada	Lâmpada LED
Tipo de proteção IP	IP 54
Período de iluminação 2	3 h
Função de lanterna de bolso	Foco
Bateria intercambiável	sim
Valor CRI	>80
Reforço do período de iluminação	30 s
Tipo de produto	Lanterna de bolso

Acessórios

Bateria sobresselente 10840	081365 10840
-----------------------------	--------------