

Fresa de MDI, DLC, Ø DC: 20mm**Dados do pedido**

Número do pedido	202515 20
GTIN	4045197588579
Classe de artigo	11X

Descrição**Modelo:****Arestas de corte extra afiadas.**

Dimensões semelhantes a DIN6527.

Com **revestimento DLC sp²** da mais recente geração.**Descrição técnica**

Avanço f_z para corte de bordas em alumínio de apara curta	0,15 mm
Avanço f_z para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta	0,085 mm
Número de dentes Z	4
Ø das lâminas D_c	20 mm
Ø haste D_s	20 mm
Comprimento total L	104 mm
Comprimento da lâmina L_c	41 mm
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Haste	DIN 6535 HA com h6
Tolerância de Ø nominal	e8
Ângulo espiral	45 grau
Ângulo do chanfro de canto	90 grau
Revestimento	DLC

Óleo de corte	VHM
Norma	DIN 6527
Tipo	W
Largura de corte a_e na operação de fresagem	0,25×D ao reborderar
Largura de corte a_e na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D
Refrigeração interior	não
Anel colorido	amarelo
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Acrílico PMMA	adequado		
PE-HD	adequado		
PA 66	adequado		
PEEK	adequado		
PF 31	adequado		
PVDF GF20	adequado		
POM GF25	adequado		
PA 66 GF30	adequado		
PEEK GF30	adequado		
PTFE CF25	adequado		
Painel sanduíche alveolar	adequado		
Cu	adequado		
CuZn	adequado		

máximo a molhado	adequado
mínimo a molhado	adequado
seco	condicionalmente adequado
Ar	adequado

Prestações de serviços

Retificação de haste Tipo HB	129100 HB
------------------------------	-----------