

**Micrómetro externo digital, Faixa de medição: 0-25mm****Dados do pedido**

Número do pedido	421492 0-25
GTIN	4062406051488
Classe de artigo	42B

**Descrição****Versão:**

Visor fácil de ler. Superfícies de medição com ponta de metal duro.  
Leitura digital e analógica. Caixa metálica à prova de poeiras e salpicos de água.

**Função:**

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

**Material fornecido:**

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560. 1 esfera de encaixe para medir superfícies curvas.

**Descrição técnica**

Limite de erro	4 µm
Alimentação de energia	A pilhas
Ø do fuso	6,5 mm
Calibração	B1
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de pilha	Pilha botão
Passo do fuso	0,5 mm
Leitura	0,001 mm
Tipo de proteção IP	IP 54

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Faixa de medição	0 - 25 mm
Norma	DIN 863
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Micrómetro externo

### Serviços

Calibração Micrómetro externo sem medida de ajuste faixa de medição máxima 25	022000 25
Calibração acreditada (p. ex. DAkkS) Micrómetro externo sem medida de ajuste faixa de medição máxima 100	022010 100

### Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032
---	---------------