

**Micrómetro externo digital, Faixa de medição: 25-50mm****Dados do pedido**

Número do pedido	421492 25-50
GTIN	4069515007153
Classe de artigo	42B

Descrição**Versão:**

Visor fácil de ler. Superfícies de medição com ponta de metal duro.
Leitura digital e analógica. Caixa metálica à prova de poeiras e salpicos de água.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560. 1 esfera de encaixe para medir superfícies curvas. 1 medida de ajuste.

Descrição técnica

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Faixa de medição	25 - 50 mm
Número de pilhas incluídas	1
Limite de erro	4 µm
Tipo de pilha	Pilha botão
Alimentação de energia	A pilhas
Calibração	B2
Leitura	0,001 mm
Passo do fuso	0,5 mm

Tipo de proteção IP	IP 54
Ø do fuso	6,5 mm
Norma	DIN 863
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Micrómetro externo

Serviços

Calibração Micrómetro externo incluindo medida de ajuste faixa de medição máxima 100	022040 100
Calibração acreditada (p. ex. DAkkS) Micrómetro externo incluindo medida de ajuste faixa de medição máxima 100	022050 100

Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032
Medida de ajuste comprimento total 25	421100 25