



## Retificadora angular elétrica GWS, com paragem kickback, para discos de 230 mm Ø, com bloqueio contra rearranque, com arranque suave



### Dados do pedido

Número do pedido	077153 30-230PB
GTIN	4059952609102
Classe de artigo	03C

### Descrição

#### Versão:

#### Potente retificadora angular de 230 mm:

- Motor de alto desempenho com Constant-Electronic, arranque suave e limitação da corrente de arranque.
- Elevada proteção do utilizador através de pega principal e adicional com Vibration Control, KickBack Stop e proteção contra rearranque.
- Punho em aro rotativo para a retificação e separação ideais.
- Porca de aperto rápido SDS e bloqueio do fuso.

#### Vantagem:

#### Menos tempo de inatividade por causa de trabalhos de manutenção

- graças a design compacto e motor de 2800 W sem escovas.

#### Proteção de utilização e conforto elevados

- Travão.
- KickBack Control.
- Restart Protection.
- Arranque suave.
- Tampa protetora ajustável sem ferramentas.
- Pega lateral antivibração.

#### Indicação LED:

A indicação LED ajuda o utilizador a otimizar o modo de trabalho.

#### Cabo elétrico:

Cabo com 4 metros de comprimento oferece conforto no estaleiro de construção.

#### Vibration Cancelling Technology:

O sistema Vibration Cancelling System alcança os valores de vibração mais baixos da gama do segmento de produtos e permite trabalhar sem fadiga.

**Interruptor de proteção:**

Desligamento imediato da ferramenta ao libertar o interruptor.

**Material fornecido:**

Inclui tampa protetora, pega adicional.

Inclui porca de aperto rápido SDS.

---

**Descrição técnica**

Consumo energético	2800 W
Comprimento do cabo	4 m
vibração máxima conforme EN	5 m/s <sup>2</sup>
Paragem kickback	sim
Designação do fabricante	GWS 30-230 PB
Largura	334 mm
Tensão nominal	230 V
Comprimento	524 mm
Particularidade	Sistema de travões
Particularidade	Interruptor PROtection
Alimentação de energia	A energia elétrica
Bloqueio contra rearranque	sim
Comutação de homem morto	sim
profundidade de corte máxima	59 mm
Arranque suave	sim
Peso	5,9 kg
Rosca de ligação	M14
Altura	139 mm
Ø máximo do disco	230 mm
n.º máximo de rotações	6500 r.p.m.,
Tipo de produto	Retificadora angular

