

Garant**Chave de boca/chave de luneta de roquete, Tamanho da chave: 19****Dados do pedido**

Número do pedido	614770 19
GTIN	4067263001188
Classe de artigo	61B

Descrição**Versão:**

Forjadas. Lado do anel com roquete de anel particularmente suave e estável. Ângulo de regulação extremamente pequeno de 5°.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado mate.

Descrição técnica

Tamanho da chave	19 mm
Medidas dos tamanhos de chave	métrico
Altura do anel h_2	11,6 mm
Largura da boca b	41,6 mm
Ø do anel D	34,5 mm
Altura da boca h_1	6,8 mm
Comprimento da chave L	250 mm
Posição do anel	0 grau
Número de dentes	72
Ângulo de regulação	5 grau
Método de produção	forjado por estampagem
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	cromado

Batente final no lado da boca	não
Função de retenção no lado da boca	não
com cabeça giratória	não
Roquete reversível	não
Tipo de produto	Chave de parafusos