

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Estação de trabalho eLevel com placa de bambu, Comprimento: 2000/2



Dados do pedido

Número do pedido	920016 2000/2
GTIN	4067263001430
Classe de artigo	91P

Descrição

Versão:

Workstation eLevel – ajuste elétrico contínuo em altura. Ajuste de altura com painel de comando eletrónico. Painel de comando com visor e função de memória. O acionamento ajusta a **altura de todo o posto de trabalho**.

Pintura:

Peça de pé antracite RAL 7016, **não configurável**.

Coluna de elevação de alumínio anodizado, **não configurável**.

Parede lateral e traseira cinza claro RAL 7035 revestido a pó, **configurável**.

Nota:

- **Se as caixas forem usadas para aparafusar por baixo do tampo de trabalho, ter em atenção que as caixas não podem ultrapassar uma altura de 500 mm.**
- **Atenção: na instalação em linha, usar as placas de cisalhamento n.º 920350 (risco de esmagamento).**

Os tamanhos com .../2 estão equipados com uma unidade de elevação alternativa. Os dados técnicos são semelhantes às unidades de elevação anteriores, com ligeiros desvios. Nestes tamanhos, o painel de comando tem um visual diferente, mas é funcionalmente igual.

- **Registo destes números dos artigos apenas mediante consulta do departamento de vendas técnicas P93, tel. +49 89 8391 9165, tem de ser verificada a disponibilidade atual.**
- **Respeitar a capacidade de carga máxima que não pode ser excedida em circunstância alguma! Particularmente importante no planeamento das estruturas de colunas de suporte.**

Descrição técnica

Ficha de dados

Comprimento do tampo de trabalho	2000 mm
Profundidade do tampo de trabalho	800 mm
Modelo	eLevel
Tipo de conector de entrada	F
Faixa de regulação da altura (aresta superior do tampo de trabalho) de – até	670 - 990 mm
Tensão nominal	250 V
Material do tampo de trabalho	Bambu
Painel de comando com visor e função de memória	sim
Princípio da regulação de altura	montagem completa
Largura	2000 mm
Regulação de altura contínua	sim
Profundidade	800 mm
Série	Workstation
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Peso	93 kg
Regulação da altura do posto de trabalho	670-990 mm
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	250 kg
Modelo de regulação de altura	elétrico
Espessura do tampo	50 mm
Compensação de altura	25 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Mesa de trabalho