

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel+ com placa de bambu, Comprimento: 1500/2mm****Dados do pedido**

Número do pedido	920026 1500/2
GTIN	4067263001515
Classe de artigo	91P

**Descrição****Modelo:**

**Workstation eLevel+** com ajuste elétrico contínuo em altura. Ajuste de altura com painel de comando eletrônico. Painel de comando com visor e função de memória. O acionamento ajusta a altura do tampo de trabalho.

**Pintura:**

**Peça de pé** antracite RAL 7016, **não configurável.**

**Coluna de elevação** de alumínio anodizado, **não configurável.**

**Parede lateral e traseira** cinza claro RAL 7035 **revestido a pó, configurável.**

**Instrução:**

- **Se as caixas forem usadas para aparafusar por baixo do tampo de trabalho, ter em atenção que as caixas não podem ultrapassar uma altura de 500 mm.**
- **Atenção: na instalação em linha, usar as placas de cisalhamento n.º 920350 (risco de esmagamento).**

Os tamanhos com .../2 estão equipados com uma unidade de elevação alternativa. Os dados técnicos são semelhantes às unidades de elevação anteriores, com ligeiros desvios. Nestes tamanhos, o painel de comando tem um visual diferente, mas é funcionalmente igual.

- **Registo destes números dos artigos apenas mediante consulta do departamento de vendas técnicas P93, tel. +49 89 8391 9165, tem de ser verificada a disponibilidade atual.**
- **Respeitar a capacidade de carga máxima que não pode ser excedida em circunstância alguma! Particularmente importante no planeamento das estruturas de colunas de suporte.**

## Descrição técnica

Peso	90 kg
Comprimento do tampo de trabalho	1500 mm
Altura com parede traseira	1000 mm
Material do tampo de trabalho	Bambu
Série	Workstation
Tipo de conector de entrada	F
Largura	1500 mm
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Faixa de regulação da altura (aresta superior do tampo de trabalho) de – até	670 - 990 mm
Painel de comando com visor e função de memória	sim
Tensão nominal	250 V
Regulação de altura contínua	sim
Profundidade	800 mm
Profundidade do tampo de trabalho	700 mm
Princípio da regulação de altura	apenas com tampo de trabalho
Modelo	eLevel+
Regulação da altura do posto de trabalho	670-990 mm
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	250 kg
Modelo de regulação de altura	elétrico
Espessura do tampo	50 mm
Compensação de altura	25 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Mesa de trabalho

