

Mangueira espiralada de PU 1/4 de polegada com acoplamento de aço de segurança eSafe Ø 8×12 mm, Comprimento útil da mangueira: 2m



Dados do pedido

Número do pedido	080240 2
GTIN	7391390097453
Classe de artigo	08A

Descrição

Modelo:

Mangueira em espiral de PU muito leve, flexível e resistente à abrasão, com boa força de retração por mola. Resistente à temperatura de - 20/+ 60 °C. Mangueira em espiral de PU de 1/4 polegada com acoplamento de aço de segurança eSafe Ø 8×12 mm 2 m ISO B.

Material fornecido:

Inclui acoplamento rápido de aço de **segurança** n.º 080285 e niple de aço n.º 080290.

Descrição técnica

Ø interior da mangueira	8 mm
Ø exterior da mangueira	12 mm
Material	Mangueira espiralada de PU
Cor	azul
Comprimento útil da mangueira	2 m
Ligação por acoplamento rápido	1/4 polegada
pressão de serviço máxima	10 bar
Ligação por niple de encaixe	1/4 polegada
pressão de rutura máxima	35 bar

Tipo de produto

Mangueira

AcessóriosAcoplamento de segurançaRosca exterior Rosca exterior de
ligação 1/4

080285 1/4

Niple com rosca exteriorConjunto de 5 peças Rosca
exterior de ligação 1/4

080290 1/4