

APMT 100312 TR, HB7635, Tipo: INOX**Dados do pedido**

Número do pedido	215924 INOX
GTIN	4045197303264
Classe de artigo	21A

Descrição**Modelo:**

Pastilha reversível com geometria altamente positiva e arestas de corte helicoidais.

Instrução:

Os valores de referência de aplicação aplicam-se às fresas n.º 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.

Para $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ máx}} = 4,8 \text{ mm}$.

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,12 mm
Tipo	INOX
Raio do canto	1,2 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	APMT 100312 TR
Tipo	HB7635
Óleo de corte	HM
Espessura do tampo	3,5 mm

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		