

Fresa de chanfrar 45°, com rosca, Ø D: 23,5mm**Dados do pedido**

Número do pedido	216102 23,5
GTIN	4045197469939
Classe de artigo	210

Descrição**Instrução:**

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.

Descrição técnica

Ø D ₁ h6	12,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SD.. 090308
Projeção L ₁	23 mm
Rosca de alojamento M	M12
Ø de chanfragem máximo D _{máx.}	35,8 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Comprimento total L _{tot.}	35 mm
Ø das lâminas D _c	23,5 mm
Ø mínimo de entrada D _{mín.}	36 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Número de arestas de corte Z	4
Modelo da haste	com rosca

Ângulo de chanfragem para trás	45 grau
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de chanfrar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219805
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219804
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 3,8	211750 3,8