

**Fresa de chanfrar de 45° de alto rendimento, Haste cilíndrica, Ø D: 20mm****Dados do pedido**

Número do pedido	216460 20
GTIN	4045197553065
Classe de artigo	210

**Descrição****Utilização:**

Para o processamento eficaz de operações de chanfradura particularmente pequenas. Para chanfradura para a frente e para atrás a alta velocidade.

**A chanfradura para trás é possível a partir do tam. 6.**

**Instrução:**

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 0,6** com lâmina n.º **674252 tam. 6IP**.

**Descrição técnica**

Projeção $L_1$	20 mm
Comprimento total $L_{tot}$	120 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SC.. 05T104
Ø de chanfragem máximo $D_{máx.}$	26,7 mm
Ø da haste $D_s$ h6	16 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Número de arestas de corte Z	6
Ø D	20 mm
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de chanfragem para trás	45 grau
Ângulo de ajuste $\kappa$	45 grau
Refrigeração interior	sim

Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de chanfrar

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 0,6	211750 0,6
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219828