

**Fresa de chanfrar 45°, com rosca, Ø D: 8mm****Dados do pedido**

Número do pedido	216102 8
GTIN	4045197469908
Classe de artigo	210

**Descrição****Instrução:**

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.

**Descrição técnica**

Rosca de alojamento M	M6
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Comprimento total $L_{tot}$	23 mm
Projeção $L_1$	14 mm
Ø de chanfragem máximo $D_{máx.}$	20,2 mm
Ø das lâminas $D_c$	8 mm
Ø $D_1$ h6	6,5 mm
Ø mínimo de entrada $D_{mín.}$	20,4 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SD.. 090308
Ø $D_2$	9,75 mm
Número de arestas de corte Z	1
Modelo da haste	com rosca

Ângulo de chanfragem para trás	45 grau
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de chanfrar

### Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219805
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219804
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 3,8	211750 3,8
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP