

Garant**Pastilha de corte reversível por fresagem APMT 100308 TR, HB7515****Dados do pedido**

Número do pedido	215885 ST1400
GTIN	4045197601780
Classe de artigo	21A

Descrição**Versão:**

Pastilha reversível com geometria altamente positiva e arestas de corte helicoidais.

Nota:

Os valores de referência de aplicação aplicam-se às fresas n.º 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.

Para $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ máx}} = 4,8 \text{ mm}$.

Descrição técnica

Tipo	ST1400
Avanço f_z por dente	0,1 mm
#Raio do canto	0,8 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	APMT 100308 TR
Tipo	HB7515
Material de corte	HM

Espessura do tampo	3,5 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		