



## Dados do pedido

Número do pedido	085966
GTIN	2050000965388
Classe de artigo	08Q

## Descrição

### Modelo:

Todas as superfícies laterais, incluindo prismas, são magnéticas. As **superfícies prismáticas são adequadas para material** redondo. Resistente a temperaturas até máximo 200 °C.

### Utilização:

Para o apoio rígido e com forte aderência de componentes redondos ( $\varnothing$  do tubo até 76 mm) em vários ângulos.

## Descrição técnica

Espessura	43 mm
força de retenção nominal máxima	680 N
$\varnothing$ máximo do tubo	76 mm
resistência máxima à temperatura	200 °C
Peso	1,65 kg
Comprimento	184 mm
Altura	45 mm
ângulo predefinido	45 grau
Material do núcleo magnético	Ferrite

Tipo de produto

Suporte de meia-esquadria magnético