



Lixadora de banda para tubos, Tipo: 72227561



Dados do pedido

Número do pedido	077715 72227561
GTIN	4014586895871
Classe de artigo	03F

Descrição

Modelo:

Polidora de tubos com **taxa de remoção extremamente elevada**. Ideal para o **processamento de tubos e curvaturas de tubos** – limpeza, remoção de cores de recozimento, retificação de cordões de solda até à preparação de polimento e ao polimento ao acabamento espelhado. Faixa de velocidade com ajuste variável para cintas abrasivas, de velo e de polimento.

Guiamento de cinta melhorado. Polidora de tubos para raios apertados, velocidade regulável continuamente para retificar, acetinar e polimento de alto brilho.

Distância mínima da parede de 50 mm.

O conjunto básico abrange todas as aplicações padrão para tubos e curvaturas de tubos: limpeza, remoção de escamas de laminação e riscos, criação de padrão de retificação, o melhor acabamento acetinado.

Vantagem:

- **Remoção eficaz de cordões de solda através da velocidade de corte ideal das cintas de lixa.**
- **Velocidade regulável continuamente para retificar, acetinar e polimento de alto brilho de corrimões já montados.**
- **As cintas de lixa flexíveis adaptam-se de forma ideal também a curvaturas muito apertadas de tubos e, deste modo, permitem obter superfícies sem ressalto.**
- **Retificação periférica de 360° em apenas 2 passos de trabalho.**
- **Roletes opcionais para uma reduzida distância da parede.**
- **Proteção contra re arranque.**
- **Rolamentos de esferas protegidos contra pó.**

Material fornecido:

- **Polidora de tubos FEIN RS 17-70 E.**
- **2×10 cintas de lixa 20×815 mm P120/P180.**
- **2×10 cintas de lixa 40×815 mm P120/P180.**
- **5 cintas de velo 20×820 mm, muito finas.**
- **1 mala de ferramentas.**

Instrução:

Para cintas de tecido abrasivo, ver a partir do n.º 558011.

Descrição técnica

Alimentação de energia	A energia elétrica
Comprimento da fita	815 mm
Ø do tubo processável	8 - 80 mm
Bloqueio contra re arranque	sim
Peso	4,64 kg
Largura da fita	20; 40 mm
Arranque suave	sim
Designação do fabricante	RS17-70 E Start-Set
Faixa de rotação	2700 - 8500 r,p,m,
velocidade máxima da cinta	9 - 27 mm/s
Comprimento do cabo	4 m
Tensão nominal	230 V
Consumo energético	1700 W
embalagem	Mala de transporte
Tipo de produto	Lixadora de banda para tubos