

**Mangueira entrançada PU, azul, Comprimento 50 m, Ø interno da mangueira (abertura nominal): 8****Dados do pedido**

Número do pedido	080220 8
GTIN	7391390087850
Classe de artigo	08A

Descrição**Versão:**

Mangueira de PU muito leve, flexível e resistente à abrasão. Resistência excelente a óleo, solventes e soluções não aquosas. Pressão de serviço de 16 bar.

Mangueira com reforço de fibra de poliéster. Faixa de temperatura –15 °C a 60 °C.

Descrição técnica

Ø interno da mangueira (abertura nominal)	8 mm
Material	Mangueira entrançada de PU
pressão de serviço máxima	16 bar
Comprimento da mangueira	50 m
Cor	azul
Ø exterior da mangueira	12 mm
Atributo do nome do produto	Comprimento 50 m
Tipo de produto	Mangueira

Acessórios

Acoplamento de segurançaStream-Line Ø interno da
ligação da mangueira (abertura nominal) 8

080297 8