

**RDMW 12T3 MOTN, HB7520, Tipo: UNI****Dados do pedido**

Número do pedido	212285 UNI
GTIN	4045197302540
Classe de artigo	21A

**Descrição****Modelo:**

Todas as pastilhas de corte reversíveis são adequadas para utilização com suportes de 0° negativos, bem como suportes de 7° positivos.

**Instrução:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,3 \times D / a_{pm\acute{a}x} = 2,5$  mm.

**Descrição técnica**

Tipo	UNI
Código ISO da pastilha de corte reversível	RDMW 12T3 MOTN
Óleo de corte	HM
Tipo	HB7520
Número de trocas/cortes	1
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		