

X.LT...ER-D41, X500, Tamanho da pastilha reversível: 06mm**Dados do pedido**

Número do pedido	221938 06
GTIN	4059782505988
Classe de artigo	28F

Descrição**Modelo:**

Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com chanfro Wiper retificado.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D$.

Descrição técnica

Tamanho da pastilha reversível	06
Tipo	UNI
Código ISO da pastilha de corte reversível	XPLT060308-ER-D41
Raio de programação com a_p máx.	1,37 mm
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	X500
Óleo de corte	HM
Avanço f_z por dente	0,15 - 1 mm

Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		