

HOLEX**Lanterna tubular LED sem fio, Comprimento: 220mm****Dados do pedido**

Número do pedido	081564 220
GTIN	4067263252566
Classe de artigo	02A

Descrição**Modelo:**

Lanternas de trabalho LED com bateria recarregáveis e estreitas com **três opções de iluminação**. Podem ser utilizadas em muitos âmbitos graças ao design estreito e aos dois ímanes.

- **Um projetor e duas luzes principais.**
- **Luz principal frontal regulável em 2 níveis de luz.**
- **Dobrável em 180°.**
- **Estado de carga sempre à vista graças à indicação LED.**

Função:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de $\varnothing < 12$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

Material fornecido:

Inclui cabo de carga USB C.

Descrição técnica

Tipo de proteção IP	IP 20
Peso	61 g

Número de baterias incluídas	1
Tipo de bateria	lão de lítio
Lâmpada	Módulo LED
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Fluxo luminoso	50 - 100 lm
Período de iluminação	3 - 6 h
Largura total	30 mm
Tipo de produto	Lanterna de inspeção