

**Ponta de macho de roscar, vaporizado, M: M4****Dados do pedido**

Número do pedido	130992 M4
GTIN	4067263295839
Classe de artigo	12H

Descrição**Modelo:**

Com haste sextavada de 1/4 polegadas conforme DIN 3126 C 6,3.

Utilização:

Ideal para trabalhos de reparação e montagem no uso móvel.

Descrição técnica

Norma de rosca	DIN 13
Comprimento da lâmina L_c	11 mm
Sentido de corte	direita
Comprimento total L	35 mm
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar manual
\varnothing de exposição D_1	2,9 mm
\varnothing do furo central	3,3 mm
Norma	Norma de fábrica
Forma de corte	B
Passo de rosca	0,7 mm
Revestimento	vaporizado
Tipo de rosca	M
Óleo de corte	HSS

Classe de tolerância	ISO 2 6H
Ângulo do flanco	60 grau
Utilização com tipo de perfuração	até 1,5×D com furo de passagem
Tipo de produto	Ponta de macho de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		