

**Ponta de macho de roscar, vaporizado, M: M5****Dados do pedido**

Número do pedido	130992 M5
GTIN	4067263295846
Classe de artigo	12H

Descrição**Modelo:**

Com haste sextavada de 1/4 polegadas conforme DIN 3126 C 6,3.

Utilização:

Ideal para trabalhos de reparação e montagem no uso móvel.

Descrição técnica

Comprimento total L	36 mm
Sentido de corte	direita
Norma de rosca	DIN 13
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar manual
Ø de exposição D ₁	3,8 mm
Norma	Norma de fábrica
Comprimento da lâmina L _c	16 mm
Forma de corte	B
Passo de rosca	0,8 mm
Ø do furo central	4,2 mm
Revestimento	vaporizado
Tipo de rosca	M
Óleo de corte	HSS

Classe de tolerância	ISO 2 6H
Ângulo do flanco	60 grau
Utilização com tipo de perfuração	até 1,5xD com furo de passagem
Tipo de produto	Ponta de macho de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		