

Ficha de dados



Jogo de pontas para macho de roscar com porta-pontas, para rosca métrica: M3-10



Dados do pedido

Número do pedido	130996 M3-10
GTIN	4067263295884
Classe de artigo	12K

Descrição

Versão:

Com haste sextavada de 1/4 polegadas conforme DIN 3126 C 6,3.

Utilização:

Ideal para trabalhos de reparação e montagem no uso móvel.

Índice:

cada 1 ponta para brocas de roscar 130992: Tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10

1 porta-pontas n.º 675025: Tam. 6,3

Descrição técnica

Forma de corte	B
Norma	Norma de fábrica
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar manual
Norma de rosca	DIN 13
Sentido de corte	direita

Ficha de dados

Tipo de rosca	M
Material de corte	HSS
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Ângulo do flanco	60 grau
Utilização com tipo de perfuração	até 1,5×D com furo de passagem
Tipo de produto	Ponta de macho de roscar

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/130996-M3-10>