

SOMT.....ER-FL, CA6535, Tipo: 10**Dados do pedido**

Número do pedido	222092 10
GTIN	4960664708253
Classe de artigo	25A

Descrição**Modelo:**

Pastilha reversível com 4 arestas de corte convexas para forças de corte reduzidas.

Utilização:

A **geometria FL** (orientada para superfícies) é a escolha ideal para o desbaste em máquinas de desempenho reduzido.

Não utilizar para fresagem de hélices, de imersão e de contornos ou em paredes inclinadas.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D$.

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,2 – 1,2 mm
Tipo	S
Raio de programação com a_p máx.	3 mm
Raio do canto	2 mm
Espessura da placa E	4,76 mm
Tamanho da pastilha reversível	10

Código ISO da pastilha de corte reversível	SOMT100420-ER-FL
Tipo	CA6535
Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Inconel	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		