



## Dados do pedido

Número do pedido	083602 48X50
GTIN	4063565117909
Classe de artigo	08M

## Descrição

### Modelo:

A **fita adesiva tesa® 74662** tem uma excelente força de aderência mesmo em superfícies ásperas e poeirentas. É à prova de água, maleável e flexível. Ideal para vedar tubos e cabos, bem como para aplicações em estuque e alvenaria. É fácil de rasgar à mão no sentido longitudinal e transversal.

### Instrução:

A validade mínima especificada dos produtos tesa® refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.

Novas dimensões: as fitas de tecido tesa 74662 têm mais 2 mm de largura (50x50)!

## Descrição técnica

Tipo de fita adesiva	de um lado
Aplicação	Embalar
Aplicação	Colar
Aplicação	Fixar
Aplicação	Fixar

Aplicação	Agrupar
Aplicação	Vedar
Particularidade	adequado para rasgar com a mão
Particularidade	macio
Particularidade	impermeável
Humidade do armazém	50 - 70 %
Largura	50 mm
resistente à temperatura até	60 °C
material de suporte	Filme PE
Capacidade de alongamento	19 %
Comprimento	50 m
Força de aderência em aço	0,44 N/mm
Cor	cinzento
Temperatura de armazenamento	15 - 35 °C
Finura do tecido	27 mesh
Massa adesiva	Borracha sintética
Resistência à tração	3 N/mm
Espessura	0,215 mm
Forro disponível	não
Designação do fabricante	fita adesiva 74662
Atributo do nome do produto	cinzento
Tipo de produto	Fita adesiva