

SOMT....20ER-LD, CA6535, Tipo: 14**Dados do pedido**

Número do pedido	222084 14
GTIN	4960664708307
Classe de artigo	25A

Descrição**Modelo:**

Pastilha reversível com 4 arestas de corte convexas para forças de corte reduzidas.

Utilização:

A **geometria LD** também é adequada para altas profundidades de corte ($a_{p\text{ máx}} = 5\text{ mm}$) com avanço moderado.

Não utilizar para fresagem de hélices, de imersão e de contornos ou em paredes inclinadas.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D$.

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,03 – 1,2 mm
Tipo	S
Raio de programação com $a_{p\text{ máx}}$.	5 mm
Raio do canto	2 mm
Espessura da placa E	5,56 mm
Tamanho da pastilha reversível	14

Código ISO da pastilha de corte reversível	SOMT140520-ER-LD
Tipo	CA6535
Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Inconel	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		