

**Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna, 8×D, Tipo: 48****Dados do pedido**

Número do pedido	232255 48
GTIN	4045197592545
Classe de artigo	22G

**Descrição****Modelo:**

Para furos até precisão IT10.

Com refrigeração interna. **Com ranhuras retas.**

**Instrução:**

Reduzir os valores de avanço  $f$  em 5% e os valores  $v_c$  em 10%.

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

**Descrição técnica**

Comprimento útil $L_1$	422,3 mm
Ø haste $D_s$	40 mm
Parafusos tensores	232990 TX20
área de Ø $D_c$	48 - 65 mm
Comprimento da haste $L_s$	70 mm
Número de arestas de corte Z	2
Versão	8×D
Haste	ISO 9766
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

**Acessórios**

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
Conjunto de parafusos Torx® 10 peças Acionamento TX20	232990 TX20
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600