

SOMT....20ER-GM, CA6535, Tipo: 14**Dados do pedido**

Número do pedido	222076 14
GTIN	4960664708291
Classe de artigo	25A

Descrição**Modelo:**

Pastilha reversível com 4 arestas de corte convexas para forças de corte reduzidas.

Utilização:

A **geometria GM** é a escolha ideal para o processamento geral.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D$.

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,5 – 1,2 mm
Tipo	S
Raio de programação com a_p máx.	3,5 mm
Raio do canto	2 mm
Espessura da placa E	5,56 mm
Tamanho da pastilha reversível	14
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOMT140520-ER-GM

Tipo	CA6535
Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Inconel	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		