

# Yale



## Dados do pedido

Número do pedido	086009 6
GTIN	4025092163781
Classe de artigo	08Y

## Descrição

### Modelo:

Chassis para cargas pesadas de três pontos para o transporte de cargas de peso médio. Com um timão e uma peça de chassis traseira. As duas peças traseiras, de construção idêntica, do chassis têm barras de união ajustáveis. A capacidade de carga total é distribuída a 50% entre as peças dianteira e traseira do chassis.

### Material fornecido:

Três peças de chassis, duas barras de união, timão.

## Descrição técnica

Peso	45 kg
Faixa de regulação traseira de – até	500 - 1400 mm
Altura da área de carga traseira	115 mm
Altura da área de carga dianteira	115 mm
Largura da área de carga dianteira	150 mm
Ø da roda	85 mm
Número de rodas traseiras	8
Largura da roda	90 mm

Largura da área de carga traseira	250 mm
Comprimento da área de carga traseira	300 mm
Comprimento da área de carga dianteira	185 mm
Designação do fabricante	LX-6
Número de rodas dianteiras	4
Capacidade de carga	6 t
Tipo de produto	Mecanismo de translação para cargas pesadas