

Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna, 5×D, Tipo: 25**Dados do pedido**

Número do pedido	232250 25
GTIN	4045197589064
Classe de artigo	22G

Descrição**Modelo:**

Para furos até precisão IT10.
Com refrigeração interna.

Instrução:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descrição técnica

área de $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Parafusos tensores	232990 TX15
Comprimento útil L_1	187,3 mm
\varnothing haste D_s	32 mm
Comprimento da haste L_s	60 mm
Número de arestas de corte Z	2
Versão	5×D
Haste	ISO 9766
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Conjunto de parafusos Torx®10 peças Acionamento TX15	232990 TX15
Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
Conjunto de parafusos Torx®10 peças Acionamento TX9	232990 TX9
lâmina de 8 mm, com ímancom alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600