

**Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna, 5×D, Tipo: 36****Dados do pedido**

Número do pedido	232250 36
GTIN	4045197589071
Classe de artigo	22G

**Descrição****Modelo:**

Para furos até precisão IT10.  
Com refrigeração interna.

**Instrução:**

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

**Descrição técnica**

Comprimento útil $L_1$	209,6 mm
Ø haste $D_s$	40 mm
área de Ø $D_c$	36 - 47 mm
Parafusos tensores	232990 TX20
Comprimento da haste $L_s$	70 mm
Número de arestas de corte Z	2
Versão	5×D
Haste	ISO 9766
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

**Acessórios**

Conjunto de parafusos Torx®10 peças Acionamento TX15	232990 TX15
Conjunto de parafusos Torx®10 peças Acionamento TX20	232990 TX20
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600