

Elemento de base Haste MK, sem refrigeração interna, 3×D, Tipo: 18



Dados do pedido

Número do pedido	232258 18
GTIN	4045197658449
Classe de artigo	22G

Descrição

Modelo:

Para furos até precisão IT10.

Com ranhuras retas.**Instrução:**

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Parafusos tensores	232990 TX9
área de $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Comprimento útil L_1	69,8 mm
Tamanho do cone Morse MK	3
Número de arestas de corte Z	2
Versão	3×D
Haste	Cone Morse
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Conjunto de parafusos Torx®10 peças Acionamento TX9	232990 TX9
Conjunto de parafusos Torx®10 peças Acionamento TX8	232990 TX8
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX9	674248 TX9
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2