

Garant**Barra de mandrilar HSS, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 8/06mm**

Dados do pedido

Número do pedido	260022 8/06
GTIN	4067263570561
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø haste D_s	8 mm
Desvio central L_3	5 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	10 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Comprimento total L	125 mm
Projeção L_1	40 mm
Altura de fixação L_2	7 mm
Tamanho da placa	6 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Código ISO do suporte	AH08K SCLCR/L06
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8