

Garant**Barra de mandrilar HSS, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 8/06mm**

Dados do pedido

Número do pedido	260023 8/06
GTIN	4067263103288
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	AH08K SCLCR/L06
Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação L ₂	7 mm
Ø haste D ₅	8 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Tamanho da placa	6 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Desvio central L ₃	5 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	10 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Projeção L ₁	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8