

Garant**Suporte de aperto rotativo SDJCR 93°, para pastilhas de corte reversíveis DC., direita****Dados do pedido**

Número do pedido	260308 8/07
GTIN	4067263103905
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da haste	8 mm
Comprimento total L	60 mm
Tamanho da placa	7 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Largura funcional L ₄	10 mm
Comprimento da cabeça L ₁	13 mm
Código ISO do suporte	SDJCR/L 0808D07
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15