

Suporte de aperto rotativo SDJCL 93°, para pastilhas de corte reversíveis DC.., esquerda, Tamanho da haste/placa: 8/07mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260309 8/07
GTIN	4067263570608
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	SDJCR/L 0808D07
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Comprimento total L	60 mm
Tamanho da placa	7 mm
Comprimento da cabeça L ₁	13 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Tamanho da haste	8 mm
Largura funcional L ₄	10 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500