

**Garant**

**Barra de mandrilar de aço A.. SDXCR 93°, para pastilhas de corte reversíveis DC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 8/04mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	260344 8/04
GTIN	4067263103943
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Ø haste $D_s$	8 mm
Altura de fixação $L_2$	7,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 04T0..
Código ISO do suporte	A08F SDXCR/L04
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 26
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Tamanho da placa	4 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	15 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	9,2 mm
Desvio central $L_3$	5 mm
Comprimento total L	80 mm
Profundidade útil T	3 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX5	674248 TX5