

Garant

Barra de mandrilar de aço A.. SDXCL 93°, para pastilhas de corte reversíveis DC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 8/04mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	260345 8/04
GTIN	4067263103950
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø haste D _s	8 mm
Código ISO do suporte	A08F SDXCR/L04
Altura de fixação L ₂	7,5 mm
Desvio central L ₃	5 mm
Comprimento da cabeça L ₁	15 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	9,2 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 04T0..
Comprimento total L	80 mm
Profundidade útil T	3 mm
Tamanho da placa	4 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 26
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX5	674248 TX5