

Garant**Barra de mandril MD, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 8/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260320 8/07
GTIN	4067263622376
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø haste D_s	8 mm
Tamanho da placa	7 mm
Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação L_2	7,6 mm
Projeção L_1	26 mm
Desvio central L_3	7 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$	12 mm
Código ISO do suporte	E08K SDQCR/L07
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8