

**Garant****Barra de mandrilar GARANT Master Mute, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260326 16/07
GTIN	4067263619796
Classe de artigo	29E

**Descrição****Modelo:**

Haste redonda sem superfície de aperto.

**Instrução:**

Não fixar na área marcada com S!

**Descrição técnica**

Desvio central $L_3$	11 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Projeção $L_1$	80 mm
Código ISO do suporte	A16X SDUCR/L07
Ø haste $D_s$	16 mm
Série	Master Mute
Tamanho da placa	7 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 38
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Comprimento total L	151 mm
área S não passível de fixação	96 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de inserto	direita
Oscilação	amortecido
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar